

# Datenblatt



Artikelnummer

3000276075

**Gehäuse / Abmessungen**

Gehäusotyp

Serie

Befestigung

Lochbild / Lichte Weite

Stärke Befestigung / Gabel

Oberfläche



**Rad / Abmessungen**

Durchmesser

150

Radfelge

Polyamid natur

Lauffläche

Polyamid natur

Lagerung

Rollenlager

Fadenschutz

kleiner Metall-Fadenschutz

Nabenbreite

59 mm

Achsbohrung

20 mm

Achsschraube

M12

Temperaturbereich

-40°C bis +80°C

max. dyn. Traglast

300 kg

test norm

DIN EN 12532

