

**Artikelnummer:** 124018

**Kurzbeschreibung:** Ladder Solido, 4 treden

**Langbeschreibung:** Ladder Solido: Eenzijdig bestijgbare aluminium staladder met een hoge veiligheidsbeugel. Het grote, geprofileerde, antislip stapplatform zorgt voor extra veiligheid. Grote ergonomisch gevormde aflegbak voor gereedschap, met geïntegreerde emmerhaken. Stabiele scharniersteunen verbinden het loop- en steundeel en zorgen voor een hoge stabiliteit. Felskoppelingen bij de trede-/boomverbinding zorgen voor duurzame verbindingen. Beschermkappen aan de treden. XL veiligheidsvoetkappen voor een bijzonder veilige stand. **4 treden** werkhogte tot ca. 2,85 m, stahoogte ca. 0,85 m, ladderhoogte ca. 1,60 m **5 treden** werkhogte tot ca. 3,05 m, stahoogte ca. 1,05 m, ladderhoogte ca. 1,80 m **6 treden** werkhogte tot ca. 3,30 m, stahoogte ca. 1,30 m, ladderhoogte ca. 2,05 m **7 treden** werkhogte tot ca. 3,50 m, stahoogte ca. 1,50 m, ladderhoogte ca. 2,30 m **8 treden** werkhogte tot ca. 3,70 m, stahoogte ca. 1,70 m, ladderhoogte ca. 2,50 m

