

**Artikelnummer:** 129738

**Kurzbeschreibung:** Kunststof rolplaat, 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden, vuurrood RAL3000

**Langbeschreibung:** Kunststof rolplaat, 2 zijhekken, 1 achterwand, 2 halve voorwanden: Robuust kunststof onderstel met 2 ijzeren versterkingen.  
Met wieltjes (a<sup>o</sup> 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen  
Buisdiameter voor stalen opbouw met buis: a<sup>o</sup> 22 mm  
Belastbaarheid: 500 kg  
2 zijwanden, effectieve hoogte 1640 mm, 4-zijdig (tot 5 losse planken mogelijk)  
Maasafm.: 4 x plat ijzer, verticaal (12 x 3 mm), 5 x plat ijzer, horizontaal (12 x 3 mm)  
1 achterwand inclusief 4 kunststof verbindingstukken met schroeven en moeren voor verbinding met de zijwand  
2 halve voorwanden, draaibaar en half inklapbaar  
Oppervlak galvanisch blauw verzinkt  
Gewicht: 37,9 kg  
Afm. (bx dxh): 724 x 815 x 1850/1640 mm

