

**Artikelnummer:** 156914

**Kurzbeschreibung:** Werkbank serie 8563, 3 schuiflades, 1 legbord, deur met legbord, D 700 mm



**Langbeschrijving:** Werkbank Serie 8563, 3 schuiflades, 1 legbord, deur met legbord: De werkbank van de serie 8563 biedt veel afsluitbare opbergruimte met drie laden aan de linkerkant en een scharnierende deur met een legbord erachter. In het midden van de werkbank van de serie 8563 bevinden zich twee legborden, gescheiden door een plank. De werkbank van de serie 8563 is perfect voor iedereen die op zoek is naar voldoende afsluitbare opbergruimte. Omdat dit model van de werkbank van de serie 8563 aan de linkerkant drie 180 mm hoge laden heeft. Elke lade draagt een belasting van 100 kg met een gelijkmatige verdeling. Aan de rechterkant van de werkbank bevindt zich ook een afsluitbare vleugel deur. Er is een plank achter de deur, zodat u twee planken tot uw beschikking heeft. In het midden van de werkbank zijn er ook twee planken die door een plank van elkaar gescheiden zijn. Het oppervlak van het 40 mm dikke massief beuken werkblad is geschuurd en geolied. Stevige framepoten van Profi I-buisstaal met eidelementen en antislipnoppen geven de werkbank uit de serie 8563 zijn stabiliteit. De werkbank kan een oppervlaktebelasting tot 1250 kg dragen. De werkbank is in deze uitvoering 2000 mm breed en 840 mm hoog. Optioneel kunt u de serie 8563 bestellen met een diepte van 700 mm of 900 mm. **Meer details:**

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepotjes met eidelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 3 laden: 3 x 180 mm
- Laden laadvermogen: 100 kg per stuk
- 1 x draaideur: 1 x 540 mm, met een legbord achter zich, 1 x draaideur: 1 x 540 mm, met een legbord erachter
- 1 plank
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: 2000 mm
- hoogte: 840 mm

