

Artikelnummer: 96012

Kurzbeschreibung: Vierwandswagen 1200x770, max 500kg

Langbeschreibung: Vierwandwagen: [ul] met 4 hoge schotten robuuste constructie helpt u bij al uw transportwerk standaard gepoedercoat, blauw RAL 5010 laadvlak en wanden van mdf-plaat, beukendecor kopschotten: 500 mm hoog laadhoogte: 285 mm draagvermogen: 600 kg[ul]Onderstel[ul] zeer wendbaar, ook in een kleine ruimte 2 zwenk- en 2 bokwielen, ø 200 mm, beide zwenkwielen met vastzetter vlg. EN 1757-3 geringe rolweerstand, onderhoudsvrij bekasting van verzinkt plaatstaal zwenklager met dubbele kogelkrans[ul]

