

Artikelnummer: 97166

Kurzbeschreibung: Trappensteekwagen, 5-puntige ster

Langbeschreibung: Trappensteekwagen, 5-puntige ster: De trapvrachtwagen 5er -Stern is de helper bij het rijden op een slechte ondergrond. Robuust en stabiel de trapwagen 5er - ster vervoert ladingen tot 150 kg. De stevig gelaste stalen constructie maakt de trapwagen 5er - Stern tot een robuust en veerkrachtig transportmiddel. Door de thermoplastische massief rubberen wielen met een diameter van 125 x 30 mm en de pneumatische wielen met een diameter van 260 x 85 mm is de trapwagen met 5 sterren bijzonder voordelig in slechte bodemomstandigheden. Dankzij het rollager toont de 5-sterren traptrekwagen zijn sterke punten tijdens frequente ritten op een vlakke ondergrond en incidentele trapbewegingen. De stalen plaatbak draagt de ladingen van de trapwagen tot 150 kg. De handgrepen met veiligheidsbeugel maken het makkelijker om de trapwagen te duwen.

Technische details

- Blad van plaatstaal: t = 4 mm.
- Emmerbreedte: 300 mm
- Bladdiepte: 225 mm
- Stalen buis a[~]: 26,9 x 1,75 mm
- Buitenafmetingen B x D: 580 x 640 mm
- Totale hoogte: 1300 mm
- Greephoogte: 1060 mm
- Poedercoating: RAL 5010 gentiaanblauw
- Draagvermogen: 150 kg
- Wiel a[~]: 260 x 85 mm / 75 x 25 mm / 75 x 25 mm
- Eigen gewicht: 17,5 kg

