

Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 100 1520
Beschreibung	Han3A RJ45 GL Cat6A plug insert 8p
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09451001520

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	RJ45

Ausführung

Anschlussart	Piercinganschluss
Baugröße	Han [®] 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Steckverbinderersatz

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm ² flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 28/7 ... AWG 24/7 flexibel
Aderaußendurchmesser	≤1,05 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Kabeldurchmesser	6,5 ... 9,5 mm
------------------	----------------

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer	a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	40,8 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140058682
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder