






## BITS UND BIT-SETS

### ► 6-340-3






#### 4 mm Bit Satz 42 tlg (ohne Box)

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits  
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln  
 Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC  
 C4 Bits filigranes Werkzeug für feines Arbeiten  
 6-kt, Klingenlänge 22 mm, Klingen Ø 8 mm  
 Maße Riegel ca. 65 x 8 x 28 mm, Gewicht: 117 g

#### Bits

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | Schlitz 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 |
|  | Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1    |
|  | Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15   |
|  | Dreieck 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.3       |
|  | Tri-Point 0,1                       |

#### Bits

|   |   |
|---|---|
|  | Quadrat S0 - S1                             |
|  | Sechskant 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 |
|  | Pentalobe P2 - P5 - P6                      |
|  | Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0      |
|  | SIM-Eject                                   |

### ► 6-340

#### 4 mm Bit Satz 44 tlg (ohne Box)

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)  
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln  
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC  
 + ESD-Griff (leitfähig 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup> Ohm)  
 + Bit-Verlängerung 115 mm  
 Abmessungen Bitriegel. 65 x 8 x 28 mm, Gewicht 157 g



### ► 6-350

#### 4 mm Bit Satz 45 tlg mit ESD-Box

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)  
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln  
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC  
 + ESD-Griff (ableitfähig 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup> Ohm)  
 + Bit-Verlängerung 115 mm  
 + Bit-Adapter 1/4 Zoll auf 4 mm  
 Abmessungen Box 135 x 85 x 20 mm, Gewicht 215 g



### ► 4-910

#### 4 mm Bit im Koffer 47 tlg

3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits (Größen siehe 6-340-3)  
 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Steckschlüsseln  
 Qualitätsstahl sandgestrahlt vernickelt 52-54 HRC  
 + ESD-Griff (ableitfähig 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup> Ohm)  
 + Bit-Verlängerung 115 mm  
 + LCD Öffner Saugnapf mit Ring  
 + Öffnungswerkzeug BERNSTEIN Metallöffner flach  
 + ESD SMD Pinzette 120mm Form 2a Edelstahl (ableitfähig 10<sup>6</sup> bis 10<sup>9</sup> Ohm)  
 Abmessungen Koffer 175 x 160 x 45 mm, Gewicht 420 g

