

- **Farbe: Schwarz** / Colour: black
- **Material: PA 6 25%GV** / Material: PA 6 25%GV
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability: according HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -35°C ~ +110°C
- **VPE-Stück** / MOQ-Pcs: 500

- **auf Anfrage Farbe: weiß** / special request Colour: white
- **Material: PS (Polystyrol)** / Material: PS
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability : HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -20°C ~ +85°C

■ **Bitte Material Code DA verwenden anstatt BB verwenden** /
Please used material Code DA instead of BB



Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm. / Lenghts available in increments of 1 mm.

Andere Sonderhöhen auf Anfrage. / Intermediated lenghts and special version upon request.

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. / Please add the wished lenghts to the final part of the code for your order.

Beispielbestellung: 10083BB0108.0 für den Abstandshalter 10083BB01 mit Höhe 8,0 mm. / Order example: 10083BB0108.0 for the 10083BB01 8,0 mm. lenght spacer.

| Artikel P/N | A | B | C |
|----------------|-----|-----|------------|
| 10083 BB01 | 4,0 | 1,0 | 2,0 - 5,0 |
| 10084 BB01 | 4,0 | 1,5 | 2,0 - 20,0 |
| 10085 BB01 | 4,0 | 2,2 | 1,0 - 50,0 |
| 10086 BB01 | 4,0 | 2,7 | 2,0 - 30,0 |
| 10087 BB01 | 4,0 | 3,0 | 2,0 - 20,0 |
| 10088 BB01 | 4,8 | 3,5 | 2,0 - 45,0 |
| 10089 BB01 | 5,0 | 2,2 | 2,0 - 45,0 |
| 10090 BB01 | 5,0 | 2,7 | 2,0 - 55,0 |
| 10091 BB01 | 5,0 | 3,2 | 2,0 - 50,0 |
| 10092 BB01 | 5,0 | 3,4 | 3,0 - 45,0 |
| 10093 BB01 | 5,5 | 3,4 | 2,0 - 60,0 |
| 10094 BB01 | 6,0 | 2,2 | 2,0 - 50,0 |
| 10095 BB01 | 6,0 | 2,7 | 2,0 - 55,0 |
| 10096 BB01 | 6,0 | 3,2 | 2,0 - 60,0 |
| 10097 BB01 | 6,0 | 3,4 | 2,0 - 60,0 |
| 10098 BB01 | 6,0 | 4,1 | 2,0 - 54,0 |
| 10099 BB01 | 6,0 | 4,5 | 2,0 - 54,0 |
| 10100 BB01 | 6,0 | 4,7 | 2,0 - 45,0 |
| 10101 BB01 | 6,4 | 4,3 | 2,0 - 60,0 |



- **Farbe: Schwarz** / Colour: black
- **Material: PA 6 25%GV** / Material: PA 6 25%GV
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability: according HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -35°C ~ +110°C
- **VPE-Stück** / MOQ-Pcs: 500

- **auf Anfrage Farbe: weiß** / special request Colour: white
- **Material: PS (Polystyrol)** / Material: PS
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability : HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -20°C ~ +85°C

■ **Bitte Material Code DA verwenden anstatt BB verwenden** /
Please used material Code DA instead of BB



Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm. / Lengths available in increments of 1 mm.

Andere Sonderhöhen auf Anfrage. / Intermediated lengths and special version upon request.

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. / Please add the wished lengths to the final part of the code for your order.

Beispielbestellung: 10102BB108.0 für den Abstandshalter 10102BB01 mit Höhe 8,0 mm. / Order example: 10102BB0108.0 for the 10102BB01 8,0 mm. length spacer.

| Artikel P/N | A | B | C |
|----------------|------|-----|------------|
| 10102 BB01 | 7,0 | 3,4 | 2,0 - 60,0 |
| 10103 BB01 | 7,0 | 4,5 | 2,0 - 60,0 |
| 10104 BB01 | 7,0 | 5,0 | 2,0 - 53,0 |
| 10105 BB01 | 8,0 | 3,5 | 2,0 - 50,0 |
| 10106 BB01 | 8,0 | 4,1 | 2,0 - 60,0 |
| 10107 BB01 | 8,0 | 4,2 | 2,0 - 60,0 |
| 10108 BB01 | 8,0 | 5,2 | 2,0 - 60,0 |
| 10109 BB01 | 8,0 | 6,2 | 2,0 - 63,0 |
| 10110 BB01 | 8,0 | 6,4 | 2,0 - 50,0 |
| 10111 BB01 | 8,5 | 5,5 | 2,0 - 60,0 |
| 10112 BB01 | 9,0 | 4,2 | 1,0 - 60,0 |
| 10113 BB01 | 9,0 | 6,2 | 2,0 - 63,0 |
| 10114 BB01 | 9,0 | 7,0 | 2,0 - 50,0 |
| 10115 BB01 | 10,0 | 3,2 | 2,0 - 20,0 |
| 10116 BB01 | 10,0 | 4,2 | 2,0 - 40,0 |
| 10117 BB01 | 10,0 | 5,2 | 2,0 - 57,0 |
| 10118 BB01 | 10,0 | 6,2 | 2,0 - 55,0 |
| 10119 BB01 | 10,0 | 7,0 | 2,0 - 60,0 |
| 10120 BB01 | 10,0 | 8,2 | 2,0 - 63,0 |
| 10121 BB01 | 11,0 | 3,2 | 2,0 - 20,0 |



- **Farbe: Schwarz** / Colour: black
- **Material: PA 6 25%GV** / Material: PA 6 25%GV
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability: according HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -35°C ~ +110°C
- **VPE-Stück** / MOQ-Pcs: 500

- **auf Anfrage Farbe: weiß** / special request Colour: white
- **Material: PS (Polystyrol)** / Material: PS
- **Entflammbarkeit : entspricht HB (UL94)**
Flammability : HB (UL94)
- **Temperaturbereich** / Working temperature: -20°C ~ +85°C

■ **Bitte Material Code DA verwenden anstatt BB verwenden** /
Please used material Code DA instead of BB

Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm. / Lengths available in increments of 1 mm.

Andere Sonderhöhen auf Anfrage. / Intermediated lengths and special version upon request.

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. / Please add the wished lengths to the final part of the code for your order.

Beispielbestellung: 10122BB0108.0 für den Abstandshalter 10122BB01 mit Höhe 8,0 mm. / Order example: 10122BB0108.0 for the 10122BB01 8,0 mm. length spacer.

| Artikel P/N | A | B | C |
|----------------|------|------|------------|
| 10122 BB01 | 12,0 | 4,2 | 2,0 - 58,0 |
| 10123 BB01 | 12,0 | 5,2 | 2,0 - 58,0 |
| 10124 BB01 | 12,0 | 6,2 | 2,0 - 65,0 |
| 10125 BB01 | 12,0 | 8,2 | 2,0 - 63,0 |
| 10126 BB01 | 12,0 | 9,1 | 2,0 - 65,0 |
| 10127 BB01 | 12,0 | 9,6 | 2,0 - 50,0 |
| 10128 BB01 | 14,0 | 8,2 | 2,0 - 50,0 |
| 10129 BB01 | 14,0 | 9,5 | 2,0 - 50,0 |
| 10130 BB01 | 14,0 | 12,2 | 2,0 - 20,0 |
| 10131 BB01 | 15,0 | 10,4 | 2,0 - 50,0 |
| 10132 BB01 | 15,0 | 11,2 | 2,0 - 50,0 |
| 10133 BB01 | 16,0 | 6,2 | 3,0 - 30,0 |
| 10134 BB01 | 16,0 | 10,4 | 2,0 - 50,0 |
| 10135 BB01 | 16,0 | 12,4 | 2,0 - 50,0 |
| 10136 BB01 | 20,0 | 5,2 | 2,0 - 20,0 |
| 10137 BB01 | 25,2 | 18,2 | 2,0 - 20,0 |