



# Filter MS6-LF-1/2-ERM

Teilenummer: 529615

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Werte   |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | 6   |
| Baureihe                           | MS  |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°                                      |
| Filterfeinheit                     | 40 µm   |
| Kondensatablass                    | manuell drehend                                       |
| Konstruktiver Aufbau               | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider                |
| Max. Kondensatmenge                | 38 cm <sup>3</sup>                                    |
| Schalenschutz                      | Kunststoffschutzkorb                                  |
| Betriebsdruck                      | 0 ... 20 bar  |
| Normalnenndurchfluss               | 4.100 l/min   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2   |
| Lagertemperatur                    | -10 ... 60 °C   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                |
| Mediumstemperatur                  | -10 ... 60 °C   |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                     | 600 g   |
| Befestigungsart                    | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör           |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/2  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/2  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                 |
| Werkstoffinformation Dichtungen    | NBR   |
| Werkstoffinformation Filter        | PE  |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Aluminium-Druckguss                                   |
| Werkstoffinformation Schale        | PC  |