



# Drossel-Rückschlagventil GR-3/4

Teilenummer: 2103

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	3.300 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	4800 l/min
Betriebsdruck	0,3 ... 15 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	938 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform