

SIMATIC DP, dezentr. Peripherie Feldgeräteeinbindung RS485-IS Koppler, Feldbuskoppler zwischen PROFIBUS DP und RS485-IS, zum Ansteuern von eigensicheren PROFIBUS-Teilnehmern, Installation in Ex-Zone2, F. erweitert. Temperaturbereich Schutzklasse IP20



### Versorgungsspannung

zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

### Eingangsstrom

Stromaufnahme, max.	150 mA
---------------------	--------

### Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	3 W
-----------------------	-----

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

### Anschlusstechnik

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Versorgungsspannung	Schraubklemmenblock
---	---------------------

### Maße

Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	67,5 mm; 130 mm

letzte Änderung:

19.11.2020