

Lacont Flach-Bodenwanne

Auffangvolumen 100 l, Höhe x Breite
x Tiefe 123 x 2500 x 500 mm, mit
herausnehmbarem Gitterrost aus
Stahl feuerverzinkt

Artikelnummer: 239010



Flach-Bodenwanne


- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Auffangvolumen 100 l
- Höhe x Breite x Tiefe 123 x 2500 x 500 mm
- belastbar bis 5000 kg/m²
- mit herausnehmbarem Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt







Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Belastbarkeit	5000 kg/m ²
Auffangwannentyp	Flach-Bodenwanne	Material	Stahl
Lagerort	unter Dach	Oberfläche	verzinkt
Auffangvolumen	100 l	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Material Gitterrost	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü- Zeichen gemäß StawaR	Oberfläche Gitterrost	feuerverzinkt
Höhe	123 mm	unterfahrbar	nein
Breite	2500 mm	Modul	Bodenwanne
Tiefe	500 mm	Gewicht	125 kg

Zubehör

239025		Auffahrrampe für Flach-Bodenwanne, Breite x Tiefe 1950 x 1150 mm, aus Blech mit Tränenblechprofil
--------	---	---

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen