

Euronorm-Sichtlagerkasten

Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Behälter aus Polypropylen, in blau

Artikelnummer: 855778



Euronorm-Sichtlagerkasten

Euronorm-Sichtlagerkasten

- Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm
- Inhalt 15 l
- Behälter aus Polypropylen
- in blau
- Hoch belastbar durch Hohlraumprofile in den Eckbereichen
- Boden geschlossen
- Stirnseitige Eingrifföffnung mit Sichtscheibe verschließbar (als Zubehör)
- Mit Durchfassgriff an der Rückseite
- Etikettenhalter an allen Seiten
- Lieferumfang: inklusive 1 Etikett

Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Tragevorrichtung	Durchfassgriff
Euronorm	ja	Wandkonstruktion	geschlossen

Inhalt	15 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	170 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter an allen Seiten
Länge	400 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Breite	300 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polypropylen	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	Hohlraumprofile	Farbe	blau
stapelbar	ja	Lieferumfang	inklusive 1 Etikett
nestbar	nein	Gewicht	0,93 kg
Eingrifföffnung	stirnseitig		

Zubehör

574509		Kombideckel, Aus Polypropylen, für Sichtlagerbehälter, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, Länge x Breite 400 x 300 mm, in blau
575024		Transportroller, Für Euronorm-Stapelbehälter, Länge x Breite 620 x 420 mm, Gestell aus Polypropylen
856216		Tragegange, für Sichtlagerbehälter 300 mm breit

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung