

Polyurethan-Spiralschlauch

Serie TCU

Merkmale

- ➔ Option Ein- oder Mehrfachschlauch
- ➔ Für flexible Leitungsanwendungen
- ➔ Für platzsparende Leitungsanschlüsse




Technische Daten

Modell	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
Schlauchanzahl	1	2	3	1	2	3	1
Schlauch-Aussen-ø [mm]	4			6			8
Schlauch-Innen-ø [mm]	2.5			4			5
Medium	Luft ^{Anm. 1)}						
Max. Betriebsdruck (bei 20 °C)	0,8MPa						
Berstdruck	Siehe Berstdruckkurve						
Betriebstemperatur	-20 bis +60 °C						
Material	Polyurethan						
Farbe	Schwarz						

Anm. 1) Wenden Sie sich bezüglich anderer Medien bitte an SMC.

Berstdruckkurve und Betriebsdruckkurve



Spiralschläuche

Aussen-ø	Innen-ø	Farbe	Schlauchanzahl	Max. Arbeitslänge [m]	Modell
4	2.5	schwarz (B)	1	1.5	TCU0425B-1
		schwarz (B)	2		TCU0425B-2
		schwarz (B)	3	1	TCU0425B-3
6	4	schwarz (B)	1	2	TCU0604B-1
		schwarz (B)	2	1.5	TCU0604B-2
		schwarz (B)	3	1	TCU0604B-3
8	5	schwarz (B)	1	2	TCU0805B-1