




Kontaktanzahl

10+

500 V
16 A

Han E/
EE

Bezeichnung	Leiterquer- schnitt (mm ²)	Bestell-Nummer Stift Buchse		Maßzeichnung Maße in mm														
<p>Han E®, Crimpanschluss</p>  <p>Crimpkontakte separat bestellen.</p>		09 33 010 2602	09 33 010 2702	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p>														
<p>Han E®, Schraubanschluss, mit Drahtschutz, Durchgangswiderstand: ≤1 mOhm</p> 	0,75–2,5	09 33 010 2601	09 33 010 2701	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <table border="1" data-bbox="1270 1346 1385 1525"> <tr><td>⊕</td><td>⊖</td></tr> <tr><td>6 ● 1</td></tr> <tr><td>7 ● 2</td></tr> <tr><td>8 ● 3</td></tr> <tr><td>9 ● 4</td></tr> <tr><td>10 ● 5</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1393 1346 1508 1525"> <tr><td>⊖</td><td>⊕</td></tr> <tr><td>1 ● 6</td></tr> <tr><td>2 ● 7</td></tr> <tr><td>3 ● 8</td></tr> <tr><td>4 ● 9</td></tr> <tr><td>5 ● 10</td></tr> </table> </div> <p style="text-align: center;">M F</p> <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlusseite</p>  <p>Montageausschnitt</p>	⊕	⊖	6 ● 1	7 ● 2	8 ● 3	9 ● 4	10 ● 5	⊖	⊕	1 ● 6	2 ● 7	3 ● 8	4 ● 9	5 ● 10
⊕	⊖																	
6 ● 1																		
7 ● 2																		
8 ● 3																		
9 ● 4																		
10 ● 5																		
⊖	⊕																	
1 ● 6																		
2 ● 7																		
3 ● 8																		
4 ● 9																		
5 ● 10																		