



32921



32931



32941



32951



32920



32930



32940



32950

Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Zerlegte Anlieferung.

32920

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

32921

Ausführung wie 32920, jedoch mit zusätzlich 4 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

32931

Ausführung wie 32930, jedoch mit zusätzlich 8 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32940

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

32941

Ausführung wie 32940, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

32951

Ausführung wie 32950, jedoch mit zusätzlich 16 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 312 x 200 mm.

Etagenhöhen:

285, 540, 795, 1050 mm

Außenmaße L x B x H:

32920/32921 =

430 x 513 x 1130 mm

32930/32931 =

740 x 513 x 1130 mm

32940/32941 =

1050 x 513 x 1130 mm

32950/32951 =

1360 x 513 x 1130 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Beistellwagen	32920	250	125	320 x 470	mit Bodenplatten	24
	32921	250	125	320 x 470	mit Kästen	29
	32930	250	125	630 x 470	mit Bodenplatten	32
	32931	250	125	630 x 470	mit Kästen	43
	32940	250	125	940 x 470	mit Bodenplatten	42
	32941	250	125	940 x 470	mit Kästen	58
	32950	250	125	1250 x 470	mit Bodenplatten	50
	32951	250	125	1250 x 470	mit Kästen	71