


Synergy 21 LED light panel 300*1200 dual white (CCT) 45W V4 weiss



SYNERGY 21



kwh/1000h:	44,00
Lumen:	4000
Watt:	40,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Ultra Slim LED Panel Light

Rahmenfarbe: weiss

Leistungsaufnahme: 40Watt

Lumenzahl: 4000lm

Lichtfarbe: 3000-5700K, CRI>80, 120° Abstrahlwinkel

MacAdam/SDCM <= 3

Schutzklasse: IP40, IK05

Arbeitstemperatur: -20° to +40°C

Stromzufuhr: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Netzteil: 1000mA, siehe Zubehör

Achtung es wird ein dualchannel Netzteil mit max 1000mA und 40Watt benötigt, wie z.B.:132052

oder 2 einzelne Netzteile mit je 500mA wie z.B.: 128760

Größe: 295mm x 1195mm x 10mm

Energieeffizienzklasse: A

kWh/1000h: 44

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120

Merkmal	Wert
Ampere:	1
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	300*1200
LED - Gehäusefarbe:	weiß
Lichtfarbe:	dualweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000-5700
Lumen:	4000
Gewicht:	4 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
132052	Synergy 21 LED Controller EOS 05 2-Kanal Controller+Netzteil CC dual white (CCT) 50W
126643	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Handsender dual 2 dual white (CCT)
116369	Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wanddimmer dual white (CCT)
90892	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V1+V2 Panel silber
92792	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V2 Panel
92793	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund
92795	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit S-Winkel für V1+V2 Panel
126765	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II
147825	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V1+V2 Panel weiß
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
152235	Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Magnet 20mm