

Artikelnummer: 129236

Kurzbeschreibung: Stapelaar MES 200-15

Langbeschreibung: Stapelaar MES 200-15: Mini-liften van Hanselifter zijn een ergonomisch hulpmiddel op diverse werkplekken. Het werk voor de medewerkers wordt vergemakkelijkt en de veiligheid wordt verbeterd. Materialen en voorwerpen in dozen, kratten of rollen worden moeiteloos en zonder de rug te belasten getransporteerd. Dankzij het omvangrijke toebehoren zijn diverse toepassingen mogelijk.



Toepassingen: kantoor en archief, sociale werkplaatsen, industriële werkzaamheden, handwerk, productie, magazijn, detailhandel, ziekenhuizen etc.

Kenmerken:

- Compact en wendbaar, ook in smalle ruimten gemakkelijk te manoeuvreren
- Rijden onder pallets, rekken en kasten mogelijk
- Gemakkelijk te reinigen pvc-platform
- Elektrisch liften en laten zakken
- Met afneembaar bedieningspaneel
- Lichtlopende polyurethaanwieltjes
- Beide zwenkwieltjes met rem

Technische gegevens:

- Handmatig
- Draagvermogen: 200 kg
- Lastzwaartepunt: 235 mm
- Hoogte verlaagd: 135 mm
- Hoogte platform bij max. hefhoogte: 1500 mm
- Afm. platform (lxb): 500 x 600 mm
- Hoogte mast: 1930 mm
- Totale lengte: 840 mm
- Totale breedte: 600 mm
- Wieltjes: polyurethaan
- Wiel-a^m achter/voor: 125/75 mm
- Aantal draaiingen tot max. lifthoogte: 50
- Eigen gewicht: 62 kg

