



## Descrizione

Tanica carburante CLASSIC da 18 litri, colore nero, HD-PE, qualità particolarmente elevata per benzina e diesel

- Produzione secondo i precedenti standard di omologazione per taniche per carburante di riserva (RKK).
- Permeazione particolarmente ridotta (inodore) grazie all'ottima qualità
- Produzione certificata TÜV e idoneità E10, robusto e insensibile agli urti
- Materiale antistatico / Resistenza superficiale:  $10^4 - 10^5$  ohm
- Con tappo a vite non staccabile e tubo di uscita compatibile cod. art. 819600 disponibile separatamente
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- assenza di particelle di ruggine e conducibilità termica inferiore rispetto ai contenitori metallici
- Su richiesta: Possibilità di branding, etichettatura e personalizzazione del colore
- Dado per raccordo + adattatore (cod.art. 819600) possono essere utilizzati per l'impiego di sistemi e ausili di riempimento disponibili a parte (cod.art. 819800, 819801, 819310, 819351), sis
- N° omologazione 01/BAM/3.10/3/85
- $w = \varnothing$  interno dell'apertura di riempimento = 48 mm /  $a =$  filettatura  $\varnothing$  esterno = 65 mm
- P=profondità=178 mm, L=larghezza=365 mm, A=altezza=435 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>812400</b>
GTIN	<b>4007228700718</b>
Tariffa doganale	<b>39233090</b>
Unità di imballaggio	<b>3</b>

Colore	<b>nero/grigio</b>
Volume in L	<b>18</b>
Peso (kg)	<b>2,04</b>
P x L x A (mm)	<b>178 x 365 x 435</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>3</b>
P x L x A (mm)	<b>530 x 395 x 545</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>6,72</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>16</b>
Numero di strati	<b>4</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,33</b>

Cartoni per strato	<b>4</b>
Peso (kg)	<b>127,52</b>