

Żerdzie uchwyty, forma E

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Gałki z tworzywa termoutwardzalnego PF 31.


Ramię ze stali 1.0718 lub stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja:

Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.

Stal oksydowana lub stal nierdzewna niepowlekana.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	Stal	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	Stal	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	Stal	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	Stal	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	Stal	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	Stal	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	Stal	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	Stal	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	Stal	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	Stal	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	Stal	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	Stal	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	Stal	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	Stal	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	Stal	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	Stal nierdzewna	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	Stal nierdzewna	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	Stal nierdzewna	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	Stal nierdzewna	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	Stal nierdzewna	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	Stal nierdzewna	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	Stal nierdzewna	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	Stal nierdzewna	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	Stal nierdzewna	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	Stal nierdzewna	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	Stal nierdzewna	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	Stal nierdzewna	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	Stal nierdzewna	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	Stal nierdzewna	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	Stal nierdzewna	E	14	M12	29	160	16	71

