

Artikelnummer: 124075

Kurzbeschreibung: Stufenstehleiter, mit 12 Stufen, Aluminium, fahrbar mit Traverse

Langbeschreibung: Stufenstehleiter, Aluminium, fahrbar mit Traverse: extra hoher 1 m, ergonomisch angebrachter Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für rückschonendes Arbeiten große Standplattform 500 x 450 mm stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen



sicheren Stand 6 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,40 m, Leiterlänge: 2,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,4 m, Gewicht: 12,3 kg 7 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,65 m, Leiterlänge: 2,45 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,65 m, Gewicht: 13,4 kg 8 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,90 m, Leiterlänge: 2,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,90 m, Gewicht: 14,2 kg 10 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2,35 m, Leiterlänge: 3,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 4,35 m, Gewicht: 17,3 kg 12 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2,80 m, Leiterlänge: 3,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 4,8 m, Gewicht: 20,0 kg

EAN/GTIN: 4009199127365