


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2114 Gabelhubwagen



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Gabelrollen \varnothing x B = 80 x 93 mm. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder \varnothing x B = 200 x 50 mm. Berädern: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	2000
Gesamtlänge (mm)	1540
Gesamtbreite (mm)	540
Hubbereich (mm)	85-200
Gabellänge (mm)	1150
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	200 x 50
Gabelrolle Material	Polyurethan
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 93
Gewicht (kg)	60
Ursprungsland	Malaysia
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900019
GTIN	4017976521145