

fetra Tragarmwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, 24 Tragarme, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 119083



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Tragarmwagen

24 Arme

Tragarmwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- 24 Tragarme
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Wagentyp	Tragarmwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	1800 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1600 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	Tragarme	Radlager	Rillenkugellager
Aufbauten	24 Tragarme	Radanordnung	rechteckig
Nutzung	beidseitig	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	70 kg

Zubehör

119100		Boden für Tragarmwagen, aus Holz, Länge x Breite 1600 x 600 mm
119103		Boden für Tragarmwagen, aus Holz, Länge x Breite 1600 x 370 mm
119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158783		Schiebebügel für Tragarmwagen, mit Klemmschellen
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar