

## Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm, 64 Kästen aus Polypropylen in blau, Feldlast 500 kg / Fachlast 70 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 13 Ebenen mit Stahlboden und 64 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 208830



## Komplett-Regal mit Top-Regalkästen

### Grundregal

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld









- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm
- 64 Kästen aus Polypropylen in blau
- Bestückung 64 Kästen 3-Größen-Mix
- Feldlast 500 kg / Fachlast 70 kg
- Fachbreite 1000 mm
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 13 Ebenen mit Stahlboden und 64 Kästen
- Ebene(n) mit Anschlagkante
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl




- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungs- und Diagonaltraverse, Ebenen und Kästen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie auf die Kästen

## Technische Details






Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Regal mit Kästen	Böden / Ebenen Anzahl	13 Stück
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Höhe	1850 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1008 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachbreite	1000 mm	Farbe Kästen	blau
Tiefe	624 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Regal Ausstattung	Böden, Sichtlagerkästen	Anlieferung	zerlegt
Kästen Anzahl	64 Stück	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungs- und Diagonaltraverse, Ebenen und Kästen gem. Angebot
Material Kasten	Polypropylen	Garantie Einzelteile	5 Jahre // Kästen
Fachlast	70 kg	Gewicht	103,08 kg
Feldlast	500 kg		

## Zubehör

134197		Regalkasten, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 234 x 600 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau
437337		Regalkasten, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 117 x 600 mm, Aus Polypropylen, in taubenblau
517254		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 90 x 117 mm, aus Polypropylen in transparent
517265		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 90 x 234 mm, aus Polypropylen in transparent
517276		Querteiler, für Regalkasten, Höhe x Breite 140 x 234 mm, aus Polypropylen in transparent
517287		Sicherungsbügel, für Regalkasten 117 mm breit
517298		Sicherungsbügel, für Regalkasten 234 mm breit
947923		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige

947934		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 140 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
947956		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
947967		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 140 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
947989		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
948008		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 140 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
948041		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 90 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
948052		Längsteiler, für Regalkasten Höhe x Breite 140 x 234 mm, aus Stahl mit Beschichtung in graubeige
948176		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Regalkasten, Breite x Tiefe 117 x 600 mm, in transparent, mit Griffloch
948187		Staubdeckel, Aus Plexiglas, für Regalkasten, Breite x Tiefe 234 x 600 mm, in transparent, mit Griffloch

## Dazu passt auch ...

103592		Abfallbehälter, feuerhemmend, Inhalt 57 l, Höhe x Durchmesser 930 x 390 mm, Korpus aus Fiberglas in schwarz, Deckel aus Fiberglas in schwarz
146607		Bürowagen, Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit TPE-Bereifung
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium

