

Mini-Hebelzug

Zuglast 250 kg, Standardhub Länge
1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 504932



Mini-Hebelzug

für müheloses Heben und Ziehen von Lasten bis 250 kg

Mini-Hebelzug

- Zuglast 250 kg
- Standardhub Länge 1,5 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse in gelb
- Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- oberer und unterer Haken mit Sicherheitsklappen
- Bauhöhe 240 mm
- Hebel Länge 160 mm
- Breite x Tiefe 98 x 72 mm
- Freischalthebel für schnelles Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Hubkraft 25 daN
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T




Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Bauhöhe	240 mm
Hebezeugtyp	Mini-Hebelzug	Breite	98 mm
Zuglast	250 kg	Tiefe	72 mm
Standardhub	1,5 m	Länge Hebel	160 mm
Bedienung Hub	manuell	Länge Lastkette	1,5 m
Hubkraft	25 daN	Maß G	21 mm
Strangzahl	1 Stück	Norm	DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Farbe Gehäuse	gelb	Gewicht	2,08 kg
Oberfläche Kette	verzinkt		

Zubehör

504935	.	1 Meter Mehrhub für Mini-Hebelzug, für 1 Meter Mehrhub mit 250 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung