

Kraftstofftrolley -AdBlue®-

- Material: Polyethylen
- Farbe: blau
- für AdBlue®
- inkl. integriertem Handgriff, Schwallwand, Tragegriffen und Zapfpistolenhalter
- niedriger Schwerpunkt
- für AUS 32 Treibstoff geeignet
- leichtes Handling durch Räder und Handgriff
- Schwallwand zur Bindung gefährlicher Schwallkräfte
- Befüllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung



Modellbeispiel: Kraftstofftrolley -AdBlue®- 60 Liter mit Kurbelpumpe (Art. 34033)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Volumen/Maße/Modell/Förderleistung/Ausstattung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
60 Liter / 900 x 530 x 380 mm / Räder Ø 240 mm		
<input type="checkbox"/>	34033	60 Liter 900x530x380mm, Räder Ø 240mm, inkl. Kurbelpumpe mit 0,38l pro Umdrehung und Handzapfventil , Zapfschlauch 2,9m
<input type="checkbox"/>	34047	60 Liter 900x530x380mm, Räder Ø 240mm, inkl. Elektropumpe CENTRI SP 30 , 25l/min., 12V, max. 20A, 4m Kabel, mit Automatik-Zapfventil , Zapfschlauch 2,9m
100 Liter / 1000 x 590 x 430 mm / luftbereifte, geländegängige Räder Ø 300 mm		
<input type="checkbox"/>	37857	100 Liter 1000x590x430mm, luftbereifte, geländegängige Räder Ø 300mm, inkl. Kurbelpumpe mit 0,38l pro Umdrehung und Handzapfventil , Zapfschlauch 3,4m, integrierte Vertiefung zur Befestigung mit einem Ratschen-Zurrigurt
<input type="checkbox"/>	37858	100 Liter 1000x590x430mm, luftbereifte, geländegängige Räder Ø 300mm, inkl. Elektropumpe CENTRI SP 30 , 25l/min., max. 20A, 12V, 4m Kabel, mit Automatik-Zapfventil , Zapfschlauch 3,7m, integrierte Vertiefung zur Befestigung mit einem Ratschen-Zurrigurt

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) zu Trolley's und mobilen Tankanlagen mit Akku-Vorbereitung

Akkuleistung: 12,8 V - 3,3 Ah
passend zu Trolley's und mobilen Tankanlagen mit LiFePO4-Akku-Vorbereitung



Ladegerät 100 - 240 V, 14,4 V, 3 A

Ausgang 14,4 V - 3 A
mit Krokodilklemmen
Ladezeit ca. 66 Minuten



Digitaler Durchflusszähler -K24- für -AdBlue®-Trolley

Durchfluss: 6 - 100 l/min
Durchmesser: 1" AG
Material: Kunststoff

Weitere Produktabbildungen



Detailansicht: Elektropumpe CENTRI SP 30 (Art. 37857)



Modellansicht: Kurbelpumpe (Art. 37858)



Detailansicht: Elektropumpe CENTRI SP 30 und LiFePO4-Akku
(Art. 37859)