

## Absperrpfosten -KICKBACK®, allseitig an- und überfahrbar

- Material: Kunststoff
- Höhe: 900 mm
- Pfosten: Ø 60 mm
- Farbe: weiß
- mit 2 rot reflektierenden Streifen
- sehr robustes und flexibles Material
- selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen
- erhöht die Verkehrssicherheit
- erspart aufwändige Reparaturen



Anwendungsbeispiel: Poller -KICKBACK®- Ø 60 (Art. 4260b)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

### Ausführung: Bauart/Befestigung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
■	4260b	<b>feststehend</b> /zum Aufdübeln inkl. Grundplatte 200 x 200 mm
■	4261b	<b>herausnehmbar</b> /zum Aufdübeln inkl. Grundplatte <b>-Quick Release-</b> 200 x 200 mm
<hr/>		
■	4260hb	<b>feststehend</b> /zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

### Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



#### Schnellmörtel -Pollerfix-, für Betonfundamente von Pfosten, 25 kg, Aushärtung nach 10 Min

Menge: 25 kg  
Material: Zement  
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



#### Bodenhülse zum Einbetonieren für Poller -KICKBACK®, Ø 60 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt  
Durchmesser: 60 mm  
Länge: 400 mm



## Verriegelungsbolzen für Bodenplatte -Quick Release-

Material: Stahl

### Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht:



Detailansicht: Absperrpfosten -KICKBACK©- Ø 60 mm