




KALU

Wand- und Deckenleuchte, dreiflammig, LED, 3000K, weiß/schwarz, 60°

Die LED Erweiterung der beliebten KALU-Serie ist, wie gewohnt, ein Garant für die vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes. Bestückt mit Hochleistungs-LEDs in dimmbarer Ausführung wird die KALU-Serie noch effizienter und vielseitiger! Erhältlich in den Farben schwarz matt oder weiß/schwarz, wird die KALU Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000132
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	3
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt,Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	I
Wattage	44 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	28
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.03
Lumen	3400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß

Lichtquelle

916610	
--------	---

CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	43 cm
Breite	8.9 cm
Höhe	16 cm
Nettogewicht	2.25 kg
Bruttogewicht	2.671 kg
BIG WHITE Seite	403