

**Artikelnummer:** 156817

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Modell 8185, fahrbar, absenkbar, mit Schrank und Schubladen, B 1250 x T 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Modell 8185, fahrbar, absenkbar, mit Schrank und Schubladen: Die fahrbare Werkbank Modell 8185 ist absenkbar und bietet vier Schubladen. In verschiedenen Breiten erhältlich, ist die Werkbank Modell 8185 zusätzlich mit einem Schrank mit Tür ausgestattet. Die Werkbank Modell 8185 bietet in dieser Ausführung eine fahrbare und absenkbare Werkbank. Hinzu kommen vier unterschiedlich hohe Schubladen sowie ein abschließbarer Schrank mit Tür. Das Fahrgestell verfügt über zwei Bock- und zwei Lenkrollen, welche über den rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt werden können. Zwei der vier Schubladen sind 120 mm hoch, die anderen beiden 150 mm. Dank der ErgoScript-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen sind die verstauten Materialien auch schnell gefunden. Noch mehr Stauraum bietet der Schrank mit Einschiebetür. Dieser ist abschließbar. Inklusiv Schraubstock geliefert, steht auch die 40 mm dicke Arbeitsplatte für Qualität. Insgesamt trägt die Werkbank Modell 8185 eine Flächenlast von 1250 kg, bei ausgefahrenem Fahrwerk sind es max. 450 kg. Sie können die Werkbank wahlweise in 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Breite wählen. Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Stahlblech-Ablageboden, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 620 mm (ausgenommen Breite 1000 mm) 4 Schubladen: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm 1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 880 mm



**EAN/GTIN:** 4040376146472