

**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX85TX00CE**



Hervorragender Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank des innovativen Hocheffizienz-Energiespar-Systems uneingeschränkt perfekte Ergebnisse erzielt.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Energieeffizienzklasse A: unser energieeffizientester Geschirrspüler.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtile.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.

Energieeffizienzklasse:A
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
 54 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
 Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 44.1 kg
 Bruttogewicht: 46.0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 9.0
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242003897362
 Gerätetyp: Vollintegriert



SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX85TX00CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- flexComfort Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight blau
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- timeLight

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- openAssist
- Präzise Glasschutz-Technik

Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX85TX00CE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm