

AXOR Citterio
Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause EcoSmart
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **39832670**



Merkmale

- ComfortZone 250
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Brausestrahl, Laminarstrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,8 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Citterio
Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause EcoSmart
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **39832670**



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio
Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause EcoSmart
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **39832670**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/22



AXOR Citterio
Einhebel-Küchenmischer 250 mit Ausziehbrause EcoSmart
 Oberfläche: **Mattschwarz** Artikelnummer: **39832670**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/22

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Auslauf kpl. | 95926670 | 66 | 1 |
| 2 | O-Ring 11x2 | 98127000 | 1 | 1 |
| 3 | Sieb | 97735000 | 1 | 1 |
| 4 | Ausziehbrause | 93474670 | 0 | 1 |
| 5 | Durchflussbegrenzer / Rückflußverhinderer | 95376000 | 7 | 1 |
| 6 | O-Ring 18x1,5 | 98231000 | 1 | 1 |
| 7 | Strahlregler laminar M22x1 (15 l/min) | 95909000 | 10 | 1 |
| 8 | O-Ring 20x1 | 98140000 | 1 | 1 |
| 9 | Serviceschlüssel | 95910000 | 3 | 1 |
| 10 | Gleitring-Set | 98365000 | 3 | 1 |
| 11 | O-Ring 21x2,5 | 98211000 | 1 | 1 |
| 12 | Griff | 39891670 | 64 | 1 |
| 13 | Madenschraube M6x10 DIN 916 | 96029000 | 1 | 1 |
| 14 | Griffstopfen | 96762000 | 1 | 1 |
| 15 | Kappe | 98603000 | 7 | 1 |
| 16 | Mutter | 97209000 | 5 | 1 |
| 17 | O-Ring 32x2 | 98193000 | 1 | 1 |
| 18 | Kartusche kpl. | 95646000 | 13 | 1 |
| 19 | Dichtung | 95008000 | 3 | 1 |
| 20 | Befestigungsteil | 97523000 | 2 | 1 |
| 21 | Schaftbefestigung kpl. (Ø 34) | 95049000 | 5 | 1 |
| 22 | Gleitring | 97548000 | 1 | 1 |
| 23 | Gewicht | 98551000 | 6 | 1 |
| 24 | Schlauch 1,50 m | 95507000 | 12 | 1 |
| 25 | Anschlussschlauch 600 mm M10x1 | 95561000 | 7 | 1 |
| 26 | O-Ring 8x1,75 | 97827000 | 1 | 1 |
| 27 | Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8 | 96316000 | 9 | 1 |
| 28 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | 1 | 1 |
| 29 | Dichtungsset | 95581000 | 2 | 1 |
| 30 | Auslauf kpl. | 95926000 | 16 | 1 |