



Einbruchschutz-Tresor CITADEL, Elektronik-Schloss

Die Serie CITADELL bietet Einbruchschutz bis 20.000 EUR und bietet darüber hinaus 30 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente!

- **Feuerschutz Papier:** Feuerschutz für bis zu 30 Minuten, gemäß LFS30P (EN15659 ECB.S)
 - **Einbruchschutz:** getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S2, empfohlen für Bargeldrisiko bis 20.000 EUR, für die Bodenmontage geeignet
 - **Verschluss:**
 - mit hochsicherem, elektronischem Tastenschloss mit Verzögerungsfunktion
 - **Konstruktion:** Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hochwertigen Verbundmaterialien. Türdicke: 92 mm, Wanddicke: 56 mm. Besonders Widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten und Notverriegelungsmechanismen.
 - **Lieferumfang:** Einbruchschutz-Tresor, Verankerungsmaterial
- **Bestell-Nr. 71300102:** Innenmaße: (B)334 x (T)290 x (H)185 mm • Gewicht: 50 kg
 • **Bestell-Nr. 71300103:** Innenmaße: (B)329 x (T)290 x (H)330 mm • Gewicht: 68 kg
 • **Bestell-Nr. 71300104:** Innenmaße: (B)329 x (T)290 x (H)820 mm • Gewicht: 120 kg

Hinweis: die Lieferung erfolgt ebenerdig! Aufpreise für Transporte in obere und untere Etagen anfragen!

Anwendungsbeispiel:

- Schutz für Bargeld, Wertgegenstände, Dokumente und Daten vor Diebstahl und Feuer

Für wen geeignet:

- Büros
- Privathaushalte
- Unternehmen



Symbolbild: Einbruchschutz-Tresore CITADEL, Elektronik-Schlöss



Einbruchschutz-Tresore CITADEL, Detailansicht



Feuerschutz Papier - Bargeldrisiko - Elektronik-Schloss