

DIGITUS®**Modularer RJ45-Steckverbinder Kat. 6a, für Massivleiter**

für eine schnelle und einfache Selbstmontage

- inklusive Kamm
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- AWG-Bereich 23 bis 22
- geeignet für Rundkabel und Massivleiter
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
- Kategorie: 6A (IEC)
- Steckkraft: kleiner gleich 30 N
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (23/1 ... 22/1)
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C
- Farbe: transparent
- Ausführung: Stecker
- Anschlussart: Crimp
- geschirmt für Massivleiter AWG 22 - 23

Anwendungsbeispiele:

- zur Patchkabelkonfektion



Modularer RJ45-Steckverbinder Kat. 6a, für Massivleiter

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Modularer RJ45-Steckverbinder Kat.6a, geschirmt	AWG (23/1 ... 22/1)	AK-219604	11006656