


**IXMO**

**59504372100 Einhebel-Waschtischmischer 60**

**PRODUKT**



**ZEICHNUNG**



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,  
mit runder Rosette,  
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,  
Luftsprudler M 20x1, Druckschläuche 435 mm, G 3/8 Zoll,  
Durchfluss begrenzt auf 7,0 l/min.,

**OBERFLÄCHE**

schwarz matt

**ABMESSUNG**

IXMO Soft, Rosette rund

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

KEUCO, IXMO, Einhebel-Waschtischmischer 60, Art. Nr.: 59504372100,  
Einhebel-Waschtischmischer in Oberfläche Schwarz-Matt im Design IXMO  
SOFT,  
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur,  
Einzigartige Technologie, multifunktionaler Minimalismus:  
Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt,  
Design: rund, Aufputz Montage,  
Material: entzinkungsarmes Messing, Schwarz-Matt,  
Gesamthöhe: 137mm, Höhe bis Unterkante Strahlregler: 53mm,  
Breite: 48mm, Ausladung: 120mm,  
Rosettengröße: Ø 48mm, Auslieferung erfolgt mit runder Rosette,  
eckige Rosette in Abmessung 48 x 48mm ist optional erhältlich (Art. Nr.:  
59599370202)  
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System für Waschtische,  
Kartusche: hochwertige Mischwasserkartusche mit keramischen  
Dichtscheiben,  
Einhebelmischer, Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen,  
Länge 435mm, Gewindedurchmesser G 3/8 Zoll,  
integrierter Luftsprudler M20x1,  
Durchflussmenge begrenzt auf 7,0 l/min