

## bacs multi-usages grande capacité

hauteur x longueur x largeur 453 x 800 x 600 mm, capacité 158 l, en polypropylène en bleu pigeon, parois pleines, fond double renfort, soubassement tablette lisse, couvercle crocodile



Numéro d'article: 209404



## Bac multi-usages grande capacité

bacs multi-usages grande capacité

- hauteur x longueur x largeur 453 x 800 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 405 x 500 x 682 mm
- capacité 158 l
- force 200 kg
- Norme européenne
- en polypropylène en bleu pigeon
- parois pleines
- fond double renfort
- soubassement tablette lisse
- couvercle crocodile
- empilable pour gain de place
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	tablette lisse
norme européenne	oui	structure de cloison	fermé
capacité	158 l	soubassement	double renfort
hauteur	453 mm	fond renforcé par	double fond
hauteur intérieure	405 mm	charge	200 kg
longueur	800 mm	couvercle	oui
longueur intérieure	500 mm	type de couvercle	couvercle crocodile
largeur	600 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	682 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	non
recyclable	oui	dispositif de support	aucune
gerbable	oui	couleur	bleu pigeon
gerbable avec couvercle	couvercle	garantie	5 années
emboîtable	oui	Poids	9,19 kg
pliable	non		

## Accessoires

509604



plombs, pour récipient grand volume

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

528205



marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion