

hofe

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



hofe
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 228300

hofe Rayonnage pour casiers à bouteilles

Champ de montage

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant

- convient pour le stockage peu encombrant de caisses de boissons, même en cas de contrainte quotidienne élevée, par ex. dans les magasins de boissons pour le retour de consignes, les services d'administration et de production, mais aussi dans les locaux de rangement ou les caves comme entrepôt domestique à boissons
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm
- pour au moins 9 bacs
- charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible
- l'agencement des tablettes peut être modifié à tout moment si nécessaire, selon les pas prescrits
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|------------|
| type de meuble | rayonnage | largeur de compartiment | 1000 mm |
| type de rayonnage | rayonnage pour casiers à bouteilles | profondeur de compartiment | 300 mm |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | utilisation | unilatéral |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | type tablette/niveau | traverses |
| convient pour (secteurs) | magasins de boissons, production, administration, foyers privés, caves, locaux de rangement | tablettes / niveaux à hauteur ré | oui |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 1750 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 1010 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur | 335 mm | livraison | démonté |
| capacité | au moins 9 bacs | garantie | 5 années |
| charge maxi par tablette | 100 kg | Poids | 13,414 kg |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | | |

Accessoires

228429



ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion