

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 80 kg, avec bandage TPE, diamètre 80 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243307

Roulette pivotante avec frein total

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 80 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	80 kg	frein	frein total
pneumatique	TPE	distance trou de vis	80/77x60 mm
Diamètre de roue	80 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante polypropylène

Poids 0,769 kg