

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 100 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 825 x 500
mm, plateau(x) en acier inoxydable,
roues avec bandage TPE






Numéro d'article: 272194

chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 100 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 825 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 965 x 910 x 590 mm
- plateau(x) en acier inoxydable
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage TPE
- boîtier en polypropylène
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier inoxydable
- disposition des roues rectangulaire
- selon ISO 9223
- frein selon EN 1757-3
- 5 années de garantie

force plateau	50 kg	matériau boîtier (roue)	polypropylène
appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	2 roulettes avec freins
type de chariot	chariot à étagères	alignement de niveaux	droit
matériau	acier inoxydable	hauteur	965 mm
charge	100 kg	longueur	910 mm
longueur de plateau	825 mm	largeur	590 mm
largeur de plateau	500 mm	poignée	2 pièce
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
Hauteur entre deux plateaux	590 mm	Équipement des roues	inoxydable
matériau de plateforme	acier inoxydable	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	norme	EN 1757-3 (frein)
pneumatique	TPE	garantie	5 années
Ø de roue	125 mm	certification	selon ISO 9223
roulement	Palier de pivotement	Poids	10,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm