

Wilms

Chauffage au gaz

GH 40 M

hauteur x longueur x largeur 342 x 552 x 220 mm, Niveau sonore de 77 dB, Mise en service par allumage piézoélectrique, manutention facile avec poignée, en métal en jaune

Numéro d'article: 274029



Wilms




Chauffage au gaz

- Pour une utilisation en ateliers, pour entrepôts, garages et chantiers
- Puissance de chauffage 18 - 33 kW, puissance de chauffage 1000 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 342 x 552 x 220 mm
- Consommation de combustible maximale de 2,4 kg/h (fioul, diesel, pétrole)
- alimentation électrique 230 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 77 dB
- Mise en service par allumage piézoélectrique
- avec Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
- manutention facile avec poignée
- soubassement avec plateforme
- en métal en jaune







Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
type de radiateur	Chauffage au gaz	niveau sonore	77 dB
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	matériau	métal
Allumage	manuel	couleur	jaune
Puissance de chauffage	18-33 kW	équipement radiateur	Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
Capacité d'air	1000 m³/h	poignée	poignée
Consommation de combustible	2,4 kg/h	soubassement	plateforme
hauteur	342 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
longueur	552 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
largeur	220 mm	Marque selon le registre alleman	Wilms
alimentation	230 V	Poids	7,5 kg

Accessoires

274051  raccordement pour système multi-bouteilles, pour Chauffage au gaz, Longueur x diamètre 0,46 m x 6,3 mm, en orange

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm