

benne à ordures

capacité 660 l, corps en polyéthylène haute pression jaune, hauteur x largeur x profondeur 1165 x 1265 x 775 mm, soubassement 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 951465

Conteneur à déchets de grand volume






benne à ordures

- capacité 660 l
- corps en polyéthylène haute pression jaune
- hauteur x largeur x profondeur 1165 x 1265 x 775 mm
- avec couvercle à charnière
- entièrement rabattable
- soubassement 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc
- verrouillage centralisé et 2 blocages de direction

Détails techniques

équipement d'élimination	benne à ordures	fonction couvercle	entièrement rabattable
convient pour (application)	tous les dispositifs de vidage courants	Matériau corps	polyéthylène haute pression
capacité	660 l	couleur du corps	jaune
hauteur	1165 mm	équipement bac	écoulement de l'eau avec bouchon dans le fond
largeur	1265 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
profondeur	775 mm	pneumatique	caoutchouc
couvercle	oui	frein	verrouillage centralisé // 2 blocages de direction
type de couvercle	couvercle à charnière	Poids	45 kg

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
225063		pelle à poser avec balai, avec balai de voirie, pelle hauteur x largeur x profondeur 190 x 410 x 385 mm, Largeur de travail 500 mm, manche longueur 1400 mm
503898		cendrier sur pied, hauteur x diamètre 730 x 400 mm, en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7024 gris graphite, forme de sablier
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois