



















Montagewerkzeuge für fischer Betonschrauben UltraCut FBS II 6 gvz

Schraubenart	Bit/Stecknuss/Steckschlüsseinsatz	Akku-Schlagschrauber	
 UltraCut FBS II 6 P – Linsenkopf TX30			
 UltraCut FBS II 6 LP – Linsenkopf TX30			
 UltraCut FBS II 6 SK – Senkkopf TX30	Stecknuss TX40 (630487) FBM T30 Maxx Bit (683705)		
 UltraCut FBS II 6 US – Sechskant SW10	Steckschlüsseinsatz 6-kant ½", SW10 (247286)		M18FIW2F12, 4 Schaltstufen (18474) 1. Stufe: 102 Nm 2. Stufe: 203 Nm bei $h_{nom} \leq 35$ mm 3. Stufe: 339 Nm bei $h_{nom} > 35$ mm 4. Stufe: 39 Nm
 UltraCut FBS II 6 M8/19 – Stockschraube SW10	Steckschlüsseinsatz 6-kant ½", lang SW10 (224715)		
 UltraCut FBS II 6 M10/21 – Stockschraube SW13			
 UltraCut FBS II 6 M8/M10 I – Anschlussmuffe SW13			

3

Montagewerkzeuge für fischer Betonschrauben UltraCut FBS II 8–14

Schraubenart	Bit/Stecknuss/Steckschlüsseinsatz	Akku-Schlagschrauber	
 UltraCut FBS II 8 SK – Senkkopf TX40	Stecknuss TX40 (630487) FBM T40 Maxx Bit (630489)		
 UltraCut FBS II 10 SK – Senkkopf TX50	Stecknuss TX50 (630488) FPB Profi-Bit T50 5/16" (630490)		
 UltraCut FBS II 8 US R – Sechskant SW13	 Stecknuss TX40 (630487) FBM T40 Maxx Bit (630489)		
 UltraCut FBS II 10 US – Sechskant SW15	Steckschlüsseinsatz 6-kant ½", SW15 (224711)		M18 ONEKEY12-502X max. Drehmoment 1'056 NM (467222) 1. Stufe: 180 Nm 2. Stufe: 400 Nm 3. Stufe: indiv. (ONE-KEY™-App) 4. Stufe: 1'056 Nm
 UltraCut FBS II 12 US – Sechskant SW17	Steckschlüsseinsatz 6-kant ½", SW17 (242640)		
 UltraCut FBS II 14 US – Sechskant SW21	Steckschlüsseinsatz 6-kant ½", SW21 (247294)		

Alle Art.-Nr. dieser Werkzeuge sind Art.-Nr. von SFS