

Feuille de données du produit



Article N°: 1140 Chariot à dossier rabattable en acier

Equipements de manutention



Chariot en tube d'acier, revêtement époxy avec plateforme en mélaminé surface effet hêtre. Dossiers rabattables sur la plateforme et une étagère rabattable en tube d'acier. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	720
Largeur de surface utile (mm)	450
Hauteur plateaux (mm)	205, 860
Longueur totale (mm)	900
Largeur totale (mm)	470
Hauteur totale (mm)	900
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Remarques	Dimensions repliés: 960 x 470 x 340 (LxLxH mm)
Poids (kg)	26
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976011400