



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1140 Opklapbare wagen



Wagen van stalen buis, gepoedercoat, laadvlak van houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 klappbare beugels en met een klappbare etage. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Duits patent 100 62 425.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	720
laadvlak breedte (mm)	450
Etagehoogten (mm)	205, 860
Totale lengte (mm)	900
Totale breedte (mm)	470
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Wenk	Afmetingen ingeklapt: 960 x 470 x 340 (LxBxH mm)
Gewicht (kg)	26
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976011400