

**Artikelnummer:** 400453

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard, 2000 x 800 mm, Kunststoff  
lichtgrau, lichtblau

**Langbeschreibung:** Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard, T 800 mm, Breite und  
Tischplatte wählbar: Bei dem Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard wählen Sie sowohl die  
Breite wie auch die Tischplatte aus drei zur  
Verfügung stehenden Ausführungen. Der Manuflex  
Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard ist dabei 800  
mm tief. In dieser Ausführung ist der Manuflex  
Ansatz Tisch UNIVERSAL Standard 800 mm tief. Er  
kann sowohl mit einer Breite von 1500 mm, 1750  
mm oder 2000 mm geliefert werden. Dabei dient  
der Ansatz Tisch der Erweiterung eines Einzel- oder Reihentisch und kann dank  
umfangreichem Zubehör auch zu einem vollständigen Montage- oder Prüfarbeitsplatz  
erweitert werden. Die hohe Tragkraft des Ansatz Tisches ist perfekt geeignet für hohe  
mechanische Beanspruchungen. Je nach Anforderung haben Sie auch die Wahl zwischen  
drei Arbeitsplatten. Die Eigenschaften der je 22 mm dicken Tischplatten haben wir Ihnen  
weiter unten aufgeführt. Als äußerst stabil erweist sich der Manuflex Ansatz Tisch  
UNIVERSAL Standard durch sein selbsttragendes Stahlrahmengestell mit hochwertiger  
Pulverbeschichtung. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne  
zur Verfügung. Weitere Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihentisch Zubehör  
ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz  
Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit  
Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738 a çâ, -â€œ 848 mm plus Tischplattenstärke  
Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten  
Gestell:  
bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen  
sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig  
pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder  
2000 mm Die Tischplatte ist 22 mm dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen  
bestellt werden Ausführung Tischplatte Melamin: Besteht aus einer  
Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit  
beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die glatte Oberfläche ist  
leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und  
chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung Tischplatte Kunststoff: Die  
lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer  
E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt Mit hellgrauem,  
stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche ist leicht zu reinigen Abrieb-  
und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte ist geeignet für leichte  
Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an  
chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die geölte Multiplex-  
Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte  
der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest  
verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt Alle Kanten und Ecken  
sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.  
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im  
Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die  
Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.



**EAN/GTIN:** 4045916081442