

**Artikelnummer:** 70024

**Kurzbeschreibung:** Schubladenregal, mit 48 Schubladen, grau

**Langbeschreibung:** TRESTON-Schubladenregal, mit 48 Schubladen: Mit den TRESTON-Schubladenregalen können Sie bis zu 336 verschiedene Positionen auf nur 0,2 qm Bodenfläche lagern. Die robusten Regale können frei im Raum stehen und zu Anlagen kombiniert werden. Gehäuse grau (RAL 7038) pulverbeschichteter Metallrahmen mit 7 festen Zwischenböden und Ausgleichfüßen  
Belastbarkeit: pro Boden: ca. 30 kg, gesamt max. 240 kg  
Rahmengröße: T 410 x B 605 x H 870 mm  
Schubladen aus Polypropylen, temperaturbeständig von -20 bis +90-GradC, ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Breite: 92 mm, 3 verschiedene Farben: Rot, Blau und Grün. Die Farben ermöglichen eine deutliche Farbcodierung. Der gewellte Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile. Die Schubladen sind mit Zwischenwänden 7-fach unterteilbar. Maße der Schubladen: einheitliche Tiefe 400 mm, Höhe 82 mm Breite 92 mm je Schublade



**EAN/GTIN:** 6416763086382