


Información sobre productos

38 21 200

- Alta resistencia a la torsión de las puntas
- Mordazas en ángulo de 40°, semi-redondas
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Alicate para mecánicos

DIN ISO 5745



Información general

Núm. de artículo	38 21 200
EAN	4003773035176
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	175 g
Dimensiones	200 x 47 x 13 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	17,5 mm
Ángulo de cabeza	40 °

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.