

Información sobre productos

70 06 160 T

Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



 1000 V


- Con filos de corte ampliados
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	230 g
Dimensiones	160 x 54 x 28 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2 mm
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas