

Termékinformációk

95 17 500

Kábelolló

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Rövid kiviteli mód, hossz mindössze 500 mm
- Csekély súly, nagy áttétel
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és drótkötelekhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Csekély erőfelfejtés a kedvező áttételi viszonyok és a speciális vágóél-geometria következtében
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Utánállítható csavaros csukló
- Késfaj: vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett
- Szár: alumínium cső, nagy szilárdságú

Általános

Cikkszám	95 17 500
EAN	4003773026785
Fej	polírozva
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	1.477 g
Méreték	500 x 175 x 41 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	150 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

