

## Productinformatie

# 97 52 38

## KNIPEX PreciForce®

### Krimptang

- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Makkelijk te hanteren dankzij de gunstige stand van de grepen, het lage gewicht, compacte bouwvorm en de ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard



### Algemeen

Artikel-nr.	97 52 38
EAN	4003773051909
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	493 g
Afmetingen	220 x 58 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Toepassing	geïsoleerde + niet-geïsoleerde adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 6,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	5
AWG	24 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen